



Regulatorna ploča VABF-S1-1-R4C2-C-10

Broj dijela: 546824

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	42 mm
Na temelju norme	ISO 5599-1
Položaj montaže	po želji
Pneumatsko okomito povezivanje	Regulator tlaka za 2 i 4
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom
Odaberite manometar	moguće
Raspon regulacije tlaka	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Ulazni tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	920 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Priključak za manometar	a pričvrsnom kopčom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal upravljačke ploče	PA
Materijal kućišta regulatora	Aluminijski tlačni lijev