

Ulazni modul CP-E16-M12-EL

Broj dijela: 546923

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s cilindrom neobavezno:
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalni pokrov	PA ojačan
LED indikatori	16 Status kanala 2 Dijagnostika modula 4 grupna dijagnostika
Maksimalni broj ulaza	16
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Raspon radnog napona istosmjerni napon opterećenja	24 V
Preostali napon valovitog opterećenja	4 vss
Unosi karakterističnih krivulja	IEC1131-T2
Razina prebacivanja	Signal 0: ≤ 6 V Signal 1: ≥ 8,6 V
Prebacivanje logičkih ulaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Unesite vrijeme odbijanja	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms može se parametrirati)
Maksimalna ukupna struja po modulu	0.7 A
Električni izolacijski kanal - kanal	ne

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita (kratki spoj)	unutarnja elektronička sigurnost po grupi