


Utičnica s kablom KMEB-3-24-5-LED

Broj dijela: 547269

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz statusa signala	LED žuta
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	230 g
Električni priključak 1	Utičnica, prema EN 175301-803, oblik C
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabl	pod kutom
Električni priključak 1, napomena o utičnici kabla	90°
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2
Nazivni radni napon DC	24 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Duljina kabla	5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Promjer kabla	5.2 mm
Struktura kabla	2 x 0,75 mm ²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabla	PVC
Materijal za kućište	PC
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal utikačkih kontakata	Posrebrana legura bakra