


# Elektromagnetni ventil

## CPVSC1-M1LH-J-H-Q3

Broj dijela: 547328

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 5/2 bistabilan                                                                             |
| Vrsta aktiviranja                                     | električni                                                                                 |
| Veličina ventila                                      | 10 mm                                                                                      |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 170 l/min                                                                                  |
| Pneumatski radni priključak                           | QS-3                                                                                       |
| Radni napon                                           | 24V DC                                                                                     |
| Radni tlak                                            | -0.09 MPa...0.7 MPa<br>-0.9 bar...7 bar                                                    |
| Konstruktivna struktura                               | Klipni ventil                                                                              |
| Klasa zaštite                                         | IP40                                                                                       |
| Ispušna funkcija                                      | ne može se prigušiti                                                                       |
| Princip brtvljenja                                    | mekana                                                                                     |
| Položaj montaže                                       | po želji                                                                                   |
| Ručno nadjačavanje                                    | odmarajući se impulsno                                                                     |
| Vrsta poreza                                          | upravljan pilotom                                                                          |
| Dovod zraka pilota                                    | vanjski                                                                                    |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                                                                          |
| Preklapanje                                           | pozitivno pokriće                                                                          |
| Prikaz statusa signala                                | LED                                                                                        |
| Kontrolni tlak                                        | 0.3 MPa...0.7 MPa<br>3 bar...7 bar                                                         |
| Vrijeme prebacivanja na                               | 8 ms                                                                                       |
| Parametri zavojnice                                   | 24 V DC: 1,0 W.                                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                         |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                             |
| Snaga zamora                                          | Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Otpornost na udarce                                   | Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27                      |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 1 - mala izloženost koroziji                                                               |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B2-L                                                                             |
| Srednja temperatura                                   | -5 °C...50 °C                                                                              |

| Svojstvo                                   | Vrijednost           |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura okoline                        | -5 °C...50 °C        |
| Težina proizvoda                           | 56.5 g               |
| Električni priključak                      | 2-polni<br>Utikač    |
| Vrsta montaže                              | s prolaznim provrtom |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | Skupni priključak    |
| Pneumatski priključak 1                    | Skupni priključak    |
| Pneumatski priključak 2                    | QS-3                 |
| Pneumatski priključak 3/5 sažeto           | Sabirni priključak   |
| Pneumatski priključak 4                    | QS-3                 |
| Napomena o materijalima                    | U skladu s RoHS      |
| Materijalne brtve                          | NBR                  |
| Materijal za kućište                       | Lijevani aluminij    |