

Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Broj dijela: 547432

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Električni priključak	5-polni M12x1 Utikač
Duljina kabela	0.3 m
Struktura kabela	4 x 0,34 mm ²
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	PUR
Materijal za kućište	ABS
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen