

Uložak generatora vakuuma VN-05-L

Broj dijela: 547694

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	0.45 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	Standard veliki usisni volumen
Radni tlak	1 bar...8 bar
Nazivni radni tlak	6 bar
Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere	13.6 l/min
Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak	2.04 s
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.65 g
Materijalne brtve	NBR
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura