

Uložak generatora vakuuma VN-20-H

Broj dijela: 547701

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	2 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	Standard visok negativni tlak
Radni tlak	1 bar...8 bar
Radni tlak za maks. vakuum	3.5 bar
Maksimalni vakuum	92 %
Nazivni radni tlak	6 bar
Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere	98 l/min
Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak	0.23 s
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	3.75 g
Materijalne brtve	NBR
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura