

Spojni kabel NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Broj dijela: 547888

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konstruktivna struktura	Y-razdjelnik s kabelom s obje strane
Vrsta distribucije	1 na 2
Dodatne funkcije	Distribucija analognih ulaza i izlaza regulatora proporcionalnog tlaka
Oznaka linije	bez držača znaka
Vrsta montaže	s prolaznom rupom za vijak M3
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 3, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 3, dizajn	okruglo
Električni priključak 3, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 3, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 3, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 3, broj pinova / žica	4
Električni priključak 3, zauzeti stupovi / žice	3

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 3, vrsta montaže	Vijčana brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Zaštita	da
Duljina kabela 1	2.5 m
Duljina kabela 2	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Radijus savijanja 1, fiksna instalacija kabela	33 mm
Radijus savijanja 1, fleksibilno provođenje kabela	66 mm
Radijus savijanja 2, fiksna instalacija kabela	33 mm
Radijus savijanja 2, fleksibilno provođenje kabela	66 mm
Promjer kabela 1	6.3 mm
Tolerancija, promjer kabela 1	± 0,2 mm
Promjer kabela 2	6.3 mm
Tolerancija, promjer kabela 2	± 0,2 mm
Struktura kabela	8 x 0,25 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez halogena
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijalne brtve	NBR
Materijal utikačkih kontakata	Mesing, niklani i pozlaćeni
Materijal izolacijske čahure	PP