

Brzi ispušni ventil VBQF-U-G14-E

Broj dijela: 548001

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalan protok odzračivanja 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	2500 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bara, 87-> 72,5 psi)	960 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Materijal za kućište	Lijevani aluminij Lijevani cink
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Nazivna veličina	7 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Težina proizvoda	226 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR