

Višepinska utičnica NECA-S1G9-P9-MP1

Broj dijela: 548719

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	60 g
Električni priključak 1	Utičnica Sub-D, 9-polna
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka, 9-polna
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Dopušteni promjer kabela	5 mm...10 mm
Priključni presjek	0.34 mm ² ...1 mm ²
Napomena o presjeku spoja	0,34-0,5 mm ² kada se koriste čahure za kraj žice
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijal spojne matice	Mesing
Materijalni vijci	Čelik
Materijalne brtve	NBR