


Poklopac CPX-M-AK-C

Broj dijela: 548753

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	30 mm
visina	58 mm
duljina	22 mm
Odobrenje	UL94 V0
Težina proizvoda	54 g
Klasa zaštite	IP65 IP67 u sastavljenom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink poniklane
Materijalne brtve	NBR
Relativna vlažnost	5 - 90 % ne kondenzirajući