


Poklopac CPX-M-AK-M

Broj dijela: 548754

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	11,5 mm
visina	13 mm
duljina	49 mm
Težina proizvoda	15 g
Klasa zaštite	IP65 IP67 u sastavljenom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Materijalne brtve	NBR
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij
Relativna vlažnost	5 - 90 % ne kondenzirajući