

Regulator krajnjeg položaja CPX-CMPX-C-1-H1

Broj dijela: 548931

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
dijagnoza	Dijagnoza usmjerena na module putem lokalnog 7-segmentnog zaslona
Maksimalni broj modula	10
Zaslon	Zaslon sa sedam segmenata
Kontrole	3 tipke
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Raspon napona opterećenja DC	20 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Nazivni napon opterećenja DC	24 V
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	80 mA
Dopuštena struja opterećenja	2.5 A
Trajna otpornost na udarce prema DIN / IEC 68 dio 2-29	testirano prema stupnju ozbiljnosti 2
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost	5 - 95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Otpornost na vibracije prema DIN / IEC 68 dio 2-6	testirano prema stupnju ozbiljnosti 2
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	140 g
Osovine po liniji	1
Broj osovinskih nizova	1
Sučelje za upravljanje električnom vezom	Utičnica M9 5-polni
Duljina kabela	30 m
Upravljačko sučelje	digitalni CAN-Bus s Festo protokolom Integrirani završni otpornik
Materijal za kućište	PA ojačan