

Kontroler osi CPX-CMAX-C1-1

Broj dijela: 548932

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Načini rada	Slaganje sloga Izravan rad
dijagnoza	Dijagnoza usmjerena na module putem lokalnog 7-segmentnog zaslona
Maksimalni broj modula	8
Funkcija kontrolera	Regulacija sile
Zaslon	Zaslon sa sedam segmenata
Indikatori statusa	Opterećenje snage Prikaz / Greška Axix X MC os X Status modula
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji električni osigurač radnog napona unutarnji električni osigurač s naponom pod opterećenjem
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Raspon napona opterećenja DC	20 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Nazivni napon opterećenja DC	24 V
Premošćivanje nestanka struje	10 ms
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	200 mA
Dopuštena struja opterećenja	2.5 A
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost	5 - 95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	240 g
Osovine po liniji	1
Broj osovinskih nizova	1
Maksimalna duljina kabela	30 m
Sučelje za upravljanje električnom vezom	Utičnica M9 5-polni

Svojstvo	Vrijednost
Upravljačko sučelje	digitalni CAN-Bus s Festo protokolom Integrirani završni otpornik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan