

Električno sučelje VABE-S6-1LF-C-A8-E

Broj dijela: 549043

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Sučelje sabirnice polja	Utičnica, M12x1, 4-polna Utikač, M12x1, 4-polni
Maksimalni broj zavojnica ventila	8
Broj slave-ova po uređaju	2
Maksimalni broj izlaza	8
Maksimalni broj ulaza	8
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	850 g
Električno upravljanje	Fieldbus
Električni priključak	putem CPX-a
Područje adresiranja	1 ... 31 (0) Postavljanje od strane uređaja za adresiranje AS-Interface
Sučelje sabirnice polja galvanske izolacije	Optospojnik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR PUR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij PA