

Višepinski čvor VABE-S6-LT-C-S10-R5

Broj dijela: 549047

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	10 s bistabilnim ventilima 20 za monostabilne ventile
Maksimalna ukupna struja	10 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	790 g
Broj električnih priključaka	10
Električno upravljanje	Multi-pin
Električni priključak	5-polni M12 Utikač
Materijalni pokrov	PA
Materijal za kućište	Lijevani aluminij