


Brojač zbrajanja CCES-P-C8-E

Broj dijela: 549403

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Električni brojač s baterijom
Vrsta povrata	Ručna tipka ili električni signal
Zaslon	8-znamenasti
Maksimalna frekvencija brojanja	7.5 kHz
Maksimalna frekvencija brojanja prigušena	30 Hz
Pogon s minimalnim trajanjem impulsa	15 ms
Resetiranje minimalnog trajanja impulsa	15 ms
gornji prag DC	5 V...30 V
Napajanje	Litijska baterija
donji prag DC	0.7 V
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	30 g
Postavljanje ulaza brojača	negativni rub 30Hz
Ulaz brojača	programabilno
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PC