


Mjenjač EMGA-40-P-G5-SST-42

Broj dijela: 549429

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	40 mm
Veličina prirubnice motora	42 mm
Povratak	0.25 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	5:1
Maksimalna brzina vožnje	18000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	14 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.019 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	22 Nm
Maksimalna učinkovitost	98 %
Torzijska krutost	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Sučelje izlaz mjenjača	40G
Sučelje zupčanika	42 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS