


Mjenjač EMGA-60-P-G5-SST-57

Broj dijela: 549431

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	57 mm
Povratak	0.17 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	5:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	22 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.078 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	35.2 Nm
Maksimalna učinkovitost	98 %
Torzijska krutost	2.3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	500 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	400 N
Sučelje izlaz mjenjača	60G
Sučelje zupčanika	57 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS