


Mjenjač EMGA-80-P-G3-SST-87

Broj dijela: 549432

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	87 mm
Povratak	0.12 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	3:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	85 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.77 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	136 Nm
Maksimalna učinkovitost	98 %
Torzijska krutost	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2100 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	87 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS