

Priključna letva VABM-C7-12W-G18-5

Broj dijela: 549651

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	5
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	142 g
Priključak za upravljački zrak 12	M3
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura