

# Solenoidni svitak MD-2-24VDC-PA

Broj dijela: 549903

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                 |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Položaj montaže                             | po želji                   |
| Radnog ciklusa                              | 100%                       |
| Parametri zavojnice                         | 24 V DC: 6,8 W.            |
| Dopuštene fluktuacije napona                | +/- 10 %                   |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364-B2-L             |
| Klasa zaštite                               | IP65                       |
| Temperatura okoline                         | -20 °C...50 °C             |
| Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj | 0.5 Nm                     |
| Težina proizvoda                            | 110 g                      |
| Električni priključak                       | prema DIN EN 175301-803    |
| Vrsta montaže                               | s nazubljenom maticom      |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS            |
| Materijal solenoida                         | Termoset<br>bakar<br>Čelik |
| Materijal namota                            | bakar                      |