

Solenoidni svitak MD-2-110VAC-PA

Broj dijela: 549904

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage $\cos \{\phi\}$	0.7
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 14,5 VA, snaga držanja 10,5 VA
Dopuštene fluktuacije frekvencije	+/- 10 %
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	0.5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Termoset bakar čelik
Materijal namota	bakar