

# Solenoidni svitak MD-2-230VAC-PA

Broj dijela: 549905

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vrsta aktiviranja                           | električni                                                         |
| Položaj montaže                             | po želji                                                           |
| Radnog ciklusa                              | 100%                                                               |
| Faktor snage $\cos \{\phi\}$                | 0.7                                                                |
| Parametri zavojnice                         | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 14,5 VA, snaga držanja 10,5 VA |
| Dopuštene fluktuacije frekvencije           | +/- 10 %                                                           |
| Dopuštene fluktuacije napona                | +/- 10 %                                                           |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)       | prema EU direktivi o niskom naponu                                 |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)     | prema UK propisima za električnu opremu                            |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Klasa zaštite                               | IP65                                                               |
| Temperatura okoline                         | -20 °C...50 °C                                                     |
| Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj | 0.5 Nm                                                             |
| Težina proizvoda                            | 110 g                                                              |
| Električni priključak                       | prema DIN EN 175301-803                                            |
| Vrsta montaže                               | s nazubljenom maticom                                              |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                                                    |
| Materijal solenoida                         | Termoset<br>bakar<br>čelik                                         |
| Materijal namota                            | bakar                                                              |