

Solenoidni svitak MH-2-24VDC-PA

Broj dijela: 549906

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Min. vrijeme zatezanja	12 ms
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage $\cos \{\phi\}$	0.7
Parametri zavojnice	24 V DC: 7,9 W.
Dopuštene fluktuacije frekvencije	+/- 10 %
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	IP00 bez utičnice za uređaj
Temperatura okoline	-20 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Materijal solenoida	Termoset bakar Čelik
Materijal namota	bakar