


Utičnica MSSD-N

Broj dijela: 550067

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 175301-803
Utičnica za kabel	pod kutom
Težina proizvoda	30 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja oblik A prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...24 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	16 A
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Promjer kabela	8 mm...10 mm
Nazivni presjek vodiča	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijalni vijci	Čelik
Materijalne brtve	VMQ