

# Priključni blok CPE14-PRS-3/8-9-NPT

Broj dijela: 550086

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mjera rastera                               | 20 mm                                  |
| Položaj montaže                             | po želji                               |
| Maksimalni broj položaja ventila            | 9                                      |
| Maksimalni broj tlačnih zona                | 2                                      |
| Pritisak rasprskavanja                      | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Radni tlak                                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC            | 2 - umjereno opterećenje korozijom     |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364-B1 / B2-L                    |
| Srednja temperatura                         | 23 °F...122 °F                         |
| Temperatura okoline                         | 23 °F...122 °F                         |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 0.9 lbf.ft                             |
| Težina proizvoda                            | 29.5 oz                                |
| Vrsta montažnog priključnog bloka           | s prolaznom rupom                      |
| Vrsta montažnog ventila                     | s unutarnjim navojem                   |
| Pneumatski priključak 1                     | 3/8 NPT                                |
| Pneumatski priključak 3                     | 3/8 NPT                                |
| Pneumatski priključak 5                     | 3/8 NPT                                |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                        |
| Materijal spojne šine                       | Kovana aluminijska legura              |