

Priključni blok CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT

Broj dijela: 550627

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Mjera rastera | 26 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni broj položaja ventila | 10 |
| Maksimalni broj tlačnih zona | 2 |
| Pritisak rasprskavanja | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | 23 °F...122 °F |
| Temperatura okoline | 23 °F...122 °F |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 1.5 lbf.ft |
| Težina proizvoda | 31.8 oz |
| Vrsta montažnog priključnog bloka | s prolaznom rupom |
| Vrsta montažnog ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 5 | 3/8 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |