

Plastično crijevo PEN-10X1,5-GE

Broj dijela: 551483

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	10 mm
radijus savijanja relevantan za protok	40 mm
Unutra-Ø	7 mm
Min. radijus savijanja	23.5 mm
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-30 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.03766 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 10 mm
boja	žuta
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE