


Mjenjač EMGA-120-P-G5-SAS-100

Broj dijela: 552197

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	120 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Povratak	0.12 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	5:1
Maksimalna brzina vožnje	6500 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	195 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	1.53 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	312 Nm
Maksimalna učinkovitost	98 %
Torzijska krutost	12 Nm/arcmin
Težina proizvoda	6000 g
Sučelje izlaz mjenjača	120G
Sučelje zupčanika	100A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS