


Mjenjač EMGA-160-P-G5-SAS-140

Broj dijela: 552201

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	160 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Povratak	0.1 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanic
Omjer prijenosa	5:1
Maksimalna brzina vožnje	6500 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	450 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	6.07 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	720 Nm
Maksimalna učinkovitost	98 %
Torzijska krutost	38 Nm/arcmin
Težina proizvoda	18000 g
Sučelje izlaz mjenjača	160G
Sučelje zupčanika	140 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS