


Upravljački vod NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Broj dijela: 552254

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	570 g
Električni priključak 1	Ravni utikač, Sub-D, 25-polni
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	25
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	25
Električni priključak 1, vrsta montaže	2x vijak 4-40 UNC
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 26-žični
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	26
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	26
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	3.9 A
Trenutna nosivost	3.9 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	2.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Čvrstoća na zamor pri savijanju: prema Festo standardu
Min. radijus savijanja kabela	220 mm
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	220 mm
Promjer kabela	10.8 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm

Svojstvo	Vrijednost
Struktura kabela	5 x (2 x 0,25 mm ²) + 16 x 0,25 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ²
Priključni presjek	0.25 mm ²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice Pin terminal
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	Lijevani cink, poniklan
Materijal utikačkih kontakata	Pokositrena legura bakra poniklane i pozlaćene
Materijal izolacijske čahure	PVC