


Svjetlosni vodič
S00C-DS-P-M4-1-R15
Broj dijela: 552807

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Metoda mjerenja	Senzor difuzne refleksije
Minimalni promjer predmeta	0.1 mm
Svjetlosni vodič - specijalnost	preciznost
Domet	65 mm
Temperatura okoline	-55 °C...70 °C
Veličina glave	M4
Duljina optičkih vlakana	1 m
Min. radijus savijanja	15 mm
Maksimalni moment zatezanja	2 Nm
Vanjski Ø	1 mm
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni svjetlosni vodič	PE
Klasa zaštite	IP66
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III