

Svjetlosni vodič SOOC-TB-P-C5-2-R10

Broj dijela: 552828

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Metoda mjerenja	Vilica svjetlosna barijera
Minimalni promjer predmeta	0.2 mm
Svjetlosni vodič - specijalnost	Vilica svjetlosna barijera
Domet	5 mm
Temperatura okoline	-55 °C...70 °C
Veličina glave	pravokutnik 41x15x7 mm Jama za vilicu 5x29 mm
Duljina optičkih vlakana	2 m
Min. radijus savijanja	10 mm
Vanjski Ø	1.25 mm
Materijal za kućište	ABS
Materijalni svjetlosni vodič	PE
Klasa zaštite	IP66
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III