


Pojačivač tlaka DPA-40-16-CRVZS2

Broj dijela: 552929

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	40 mm
volumen	2 l
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Dvostruki klipni pojačivač tlaka sa spremnikom komprimiranog zraka s manometrom s nepovratnim ventilom
Indikator tlaka	s manometrom
Izlazni tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Radni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Raspon regulacije tlaka	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ulazni tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	4400 g
Vrsta montaže	s proreznim maticama
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijal rezervoara komprimiranog zraka	visokolegirani nehrđajući čelik