


# Pojačivač tlaka DPA-40-10-CRVZS5

Broj dijela: 552930

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promjer klipa                                   | 40 mm                                                                                                           |
| volumen                                         | 5 l                                                                                                             |
| Položaj montaže                                 | Kondenzat se odvodi prema dolje                                                                                 |
| Konstruktivna struktura                         | Dvostruki klipni pojačivač tlaka<br>sa spremnikom komprimiranog zraka<br>s manometrom<br>s nepovratnim ventilom |
| Indikator tlaka                                 | s manometrom                                                                                                    |
| Izlazni tlak 2                                  | 0.45 MPa...1 MPa<br>4.5 bar...10 bar<br>65.25 psi...145 psi                                                     |
| Radni tlak                                      | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi                                                    |
| Raspon regulacije tlaka                         | 0.45 MPa...1 MPa<br>4.5 bar...10 bar<br>65.25 psi...145 psi                                                     |
| Ulazni tlak 1                                   | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                                                          |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)           | prema EU direktivi o tlačnoj opremi                                                                             |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)         | prema propisima Ujedinjenog Kraljevstva o tlačnoj opremi                                                        |
| Operativni medij                                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]                                                              |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju         | Rad s uljem nije moguć                                                                                          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                              |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                             |
| Temperatura skladištenja                        | 5 °C...60 °C                                                                                                    |
| Temperatura okoline                             | 5 °C...60 °C                                                                                                    |
| Maksimalni moment zatezanja za odvod kondenzata | 27 Nm                                                                                                           |
| Težina proizvoda                                | 7300 g                                                                                                          |
| Vrsta montaže                                   | s proreznim maticama                                                                                            |
| Pneumatski priključak 1                         | QS-10                                                                                                           |

| Svojstvo                                 | Vrijednost                      |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Pneumatski priključak 2                  | KD4                             |
| Pneumatski priključak 3                  | Prigušivač zvuka                |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS                 |
| Materijal rezervoara komprimiranog zraka | visokolegirani nehrđajući čelik |