



Pojačivač tlaka DPA-40-16-CRVZS5

Broj dijela: 552931

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	40 mm
volumen	5 l
Položaj montaže	Kondenzat se odvodi prema dolje
Konstruktivna struktura	Dvostruki klipni pojačivač tlaka sa spremnikom komprimiranog zraka s manometrom s nepovratnim ventilom
Indikator tlaka	s manometrom
Izlazni tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Radni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Raspon regulacije tlaka	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ulazni tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema propisima Ujedinjenog Kraljevstva o tlačnoj opremi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja za odvod kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	7300 g
Vrsta montaže	s proreznim maticama
Pneumatski priključak 1	QS-10

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal rezervoara komprimiranog zraka	visokolegirani nehrđajući čelik