

Priključna letva MHJ9-PN16

Broj dijela: 553123

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10 mm
Maksimalni broj položaja ventila	16 Moguća izvedba prema zahtjevima kupca
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	390 g
Vrsta montaže	s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	nije obuhvaćeno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura, eloksirana