


Priključna letva MHJ9-P16

Broj dijela: 553125

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10 mm
Maksimalni broj položaja ventila	16 Moguća izvedba prema zahtjevima kupca
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	428 g
Vrsta montaže	s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura, eloksirana