

# Komplet mijehova DADB-S1-12-S10-50

Broj dijela: 553391

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                                | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Izvedbena veličina                       | 12                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raspon dizanja                           | 10 mm...50 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produljenje klipnjače                    | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konstrukcija                             | okruglo                                                                                                                                                                                                                                         |
| Položaj montaže                          | po želji                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konstruktivna struktura                  | Komplet mijehova<br>s kanaliziranim odvodnim zrakom                                                                                                                                                                                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC         | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                                                                                                                                                                                                  |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Otpor medija                             | Prašina<br>Strugotine<br>Ulja<br>masti<br>Benzin                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura okoline                      | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Težina proizvoda                         | 7 g                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vrsta montaže                            | s navojem<br>s unutarnjim navojem                                                                                                                                                                                                               |
| Pneumatski priključak                    | M5                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal adaptacijskih dijelova         | PA ojačan                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materijalne brtve                        | NBR                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal mijeh                          | NBR                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal zavrtnji                       | visokolegirani nehrđajući čelik                                                                                                                                                                                                                 |