

Komplet mijehova DADB-S1-40-S10-50

Broj dijela: 553461

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	46 mm
Izvedbena veličina	40
Raspon dizanja	10 mm...50 mm
Produljenje klipnjače	29 mm
Konstrukcija	okruglo
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Komplet mijehova s kanaliziranim odvodnim zrakom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Otpor medija	Prašina Strugotine Ulja masti Benzin
Klasa zaštite	IP54
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	34 g
Vrsta montaže	s navojem s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adaptacijskih dijelova	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal mijeh	NBR
Materijal zavrtnji	visokolegirani nehrđajući čelik