



Prekidač blizine SIEF-M18B-PS-K-L

Broj dijela: 553546

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Nazivna uklopna udaljenost	5 mm
Temperatura okoline	-30 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.28 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maks.preklopna frekvencija DC	3000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žični kabel
Duljina kabela	2.5 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PU)
Izvedbena veličina	M18
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	124 g
Materijal za kućište	Mesing kromiran
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP68

Svojstvo	Vrijednost
Otpornost na magnetska polja	magnetsko konstantno i izmjenično polje
Otpor prenapona	0.8 kV
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Odabir dodatnih informacija senzora	s faktorom redukcije 1 - otporan na magnetsko polje
Odabir verzije senzora	Standard