


Prekidač blizine SIEF-M30B-NS-S-L

Broj dijela: 553551

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Nazivna uklopna udaljenost	10 mm
Temperatura okoline	-30 °C...85 °C
Točnost ponavljanja	0.55 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maks.preklopna frekvencija DC	2000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M12x1 Utikač
Materijal kućišta konektora	Mjed kromirana
Izvedbena veličina	M30
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	100 g
Materijal za kućište	Mesing kromiran
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP68
Otpornost na magnetska polja	magnetsko konstantno i izmjenično polje

Svojstvo	Vrijednost
Otpor prenapona	0.8 kV
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Odabir dodatnih informacija senzora	s faktorom redukcije 1 - otporan na magnetsko polje
Odabir verzije senzora	Standard