


Analogni modul CPX-4AE-TC

Broj dijela: 553594

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. Blok ulančavanja i tehnologiju povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	46 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
Maksimalna duljina kabela	50 m oklopljeni
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA ojačan PC
LED indikatori	1 grupna dijagnostika 4 kanalna dijagnostika
dijagnoza	Prekid žice po kanalu Kršenje granične vrijednosti Pogreška parametrizacije
Parametarizacija	Praćenje granične vrijednosti po kanalu Kompenzacija hladnog spoja Mjerna jedinica Izgladivanje izmjerene vrijednosti Tip senzora po kanalu Praćenje prekida žice po kanalu
Vrijeme unutarnjeg ciklusa	250 ms
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	30 mA
Broj ulaza	4
Maksimalni otpor linije	10 ohma/vodič
Format podataka	15 bita + predznak Binarni prikaz u desetinkama stupnja
Točnost ponavljanja	0,05% pri 25 °C
Granica osnovne pogreške pri 25 °C	±0,4 %
Radna granica se odnosi na raspon temperature okoline	±0,6 %

Svojstvo	Vrijednost
Tip senzora	Tip B Vrsta E Tip J Tip K Vrsta N Tip R Tip S Tip T
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	da
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po kanalu