

Plastično crijevo PLN

Broj dijela: 553850

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	4 mm...16 mm
Unutra-Ø	2.9 mm...12 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...14 bar
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
boja	plava Smeđa žuta zelena prirodna Crvena crno srebro Bijeli
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE