

# Plastično crijevo PAN-12X1,75-SW-200

Broj dijela: 553904

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                              | 12 mm                                                                 |
| radijus savijanja relevantan za protok | 64 mm                                                                 |
| Unutra-Ø                               | 8.4 mm                                                                |
| Min. radijus savijanja                 | 29 mm                                                                 |
| Svojstva crijeva                       | pogodan za energetske lance                                           |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Odobrenje                              | TÜV                                                                   |
| Tijelo za izdavanje certifikata        | B 013277 0506 00                                                      |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                    |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Temperatura okoline                    | -30 °C...80 °C                                                        |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.06 kg/m                                                             |
| Pneumatski priključak                  | za utični priključak, vanjski Ø 12 mm                                 |
| boja                                   | crno                                                                  |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 55 +/- 3                                                            |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijalno crijevo                    | TPE-A                                                                 |