

Plastično crijevo PAN-16X2-SW-100

Broj dijela: 553905

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	16 mm
radijus savijanja relevantan za protok	94 mm
Unutra-Ø	12 mm
Min. radijus savijanja	67 mm
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.092 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 16 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-A