

# Priključna ploča VMPAL-AP-10-T1

Broj dijela: 554312

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Širina                                  | 10.7 mm                                            |
| duljina                                 | 107.3 mm                                           |
| Mjera rastera                           | 10.7 mm                                            |
| Veličina ventila                        | 10 mm                                              |
| Odvajanje tlačne zone                   | kanal 1                                            |
| Maksimalni broj položaja ventila        | 1                                                  |
| Smjer strujanja                         | reverzibilan                                       |
| Struktura terminala ventila             | Mješovite veličine ventila                         |
| Radni tlak                              | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar             |
| Kontrolni tlak                          | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 3 -Jako opterećenje korozijom.                     |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...50 °C                                      |
| Težina proizvoda                        | 25 g                                               |
| Pneumatski priključak 2                 | za uložak 10 mm                                    |
| Pneumatski priključak 4                 | za uložak 10 mm                                    |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal spojne ploče                  | PA ojačan                                          |