

Utikač
CAMF-B-M25-G4
Broj dijela: 555676

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Fiksiranje protiv gubitka
Položaj montaže	po želji
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	160 V
Trenutna nosivost	1 A
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji