

# Priključna ploča VMPA1-FB-AP-4-1-S1

Broj dijela: 555901

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Širina                           | 42 mm                                  |
| duljina                          | 107.3 mm                               |
| Mjera rastera                    | 10.5 mm                                |
| Maksimalni broj položaja ventila | 4                                      |
| Radni tlak                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Kontrolni tlak                   | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji          |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                    |
| Temperatura okoline              | -5 °C...50 °C                          |
| Težina proizvoda                 | 185 g                                  |
| Pneumatski priključak 2          | M7                                     |
| Pneumatski priključak 4          | M7                                     |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                        |
| Materijal spojne ploče           | Lijevani aluminij                      |